




2973

Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Vestavěná hloubka	24 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	43 mm

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Tlačítkový a otočný spínač
-----------------------	----------------------------

Osvětlení

Stmívatelné LED svítidlo 230 V	3 - 60 W
--------------------------------	----------

Texty

Princip stmívání	S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Napětí	Napěťová zkouška je možná bez demontáže
Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Provoz a kontrola	Žádné rozhraní Bluetooth

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano