



2973

Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Διαστάσεις

Άξονας διαμέτρου 4 mm

Ενσωματωμένο βάθος 24 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 43 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης

Φωτισμός

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming 3 - 60 W

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

Τάση Εφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Λειτουργία και έλεγχος Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι