




2973

Vriddimmer 3-60W LED, (R, L, C, LED), insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Material	Metall Plast
----------	-----------------

Dimensioner

Axel diameter	4 mm
Inbyggnadsdjup	24 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	43 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	3 - 60 W
--------------------------	----------

Text

Dimrings princip	Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Spänning	Spänningstest möjligt utan demontering
Utförande	Med klor
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Drift och styrning	Inget Bluetooth-gränssnitt

Utrustning

Omformare ingång	Nej
------------------	-----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja