



2973

Диммер поворотний, універсальний 20-210Вт, LED 3-60Вт, 230В

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Матеріал Метал
Пластик

Розміри

Вісь діаметра 4 mm
Вбудована глибина 24 mm
Висота 71 mm
Ширина 71 mm
Глибина 43 mm

Архітектура

Елемент керування/функціонування Натискний і поворотний перемикач

Освітлення

Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю 3 - 60 W

Тексти

Принцип світлорегулювання Включення по передньому або по задньому фронті відповідно до типу навантаження, самостійне наванчання

Запобіжник Захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)

Напруга Тест напруги можливий без демонтажу

Режим встановлення 3 розпірними лапками

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Експлуатація та управління Немає інтерфейсу Bluetooth

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так