




2973

Диммер поворотний, універсальний 20-210Вт, LED 3-60Вт, 230В

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	230 - 230 V
----------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Розміри

Вісь діаметра	4 mm
Вбудована глибина	24 mm
Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	43 mm

Освітлення

Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю	3 - 60 W
--	----------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes