



2969



Przełącznik rozdzielający z dodatkowymi wejściami sterującymi, mechanizm

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Prąd elektryczny

Pobór prądu podczas pracy 10 mA

Prąd znamionowy 4 A

Wymiary

Wymiary 53 x 25 mm

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak