



SVN331

Pulsdrukker 2 maak, 16 A, 230 VAC

Technische eigenschappen

Samenstelling

| | |
|--------------------------|-----|
| Aantal wisselcontacten | 0 |
| Aantal verbreekcontacten | 0 |
| Aantal maakcontacten | 2 |
| Met signaallamp | Nee |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Impulsstroom | 16 A |
| Nominale stroom | 16 A |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte | 66 mm |

Spanning

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale isolatiespanning U_i | 250 V |
| Nominale spanning U_e | 230 - 230 V |

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

