




47501903

Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, zelena mat

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Zelena

RAL kod 6029

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvijetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Označavanje	Sa poljem za označavanje

Pogodno za

S.x/B.x

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da