



SVN332

**Drukknopschakelaar 2 maak, 16 A, 230 VAC**

**Technische eigenschappen**

**Samenstelling**

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	0
Aantal maakcontacten	2
Met signaallamp	Nee

**Stroom / temperatuur**

Impulsstroom	16 A
Nominale stroom	16 A

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Afmetingen**

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	66 mm

**Spanning**

Nominale isolatiespanning $U_i$	250 V
Nominale spanning $U_e$	230 - 230 V

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

