



SVN332

Stiskací spínač 2S, 16A, 230V

Technické vlastnosti

Vybavení

| | |
|------------------------|----|
| Počet kontaktů INV | 0 |
| Počet kontaktů NC | 0 |
| Počet kontaktů NO | 2 |
| Se signálním svítidlem | Ne |

Elektrický proud

| | |
|-----------------|------|
| Dotykový proud | 16 A |
| Jmenovitý proud | 16 A |

Kapacita

| | |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

Rozměry

| | |
|---------|----------|
| Výška | 83 mm |
| Šířka | 17,50 mm |
| Hloubka | 66 mm |

Napětí

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jmenovité izolační napětí | 250 V |
| Provozní napětí AC | 230 - 230 V |

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Bez REACH-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

Ilustrace a výkresy

