



SVN332

ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2ΑΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών INV	0
Αριθμός επαφών NC	0
Αριθμός επαφών NO	2
Με LED σηματοδότησης	Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	16 A
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	66 mm

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	250 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 230 V

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

