



48031404

**B.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; alu mat**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Prąd znamionowy | 16 A    |
| Prąd wyjściowy  | 2400 mA |

**Napięcie**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V         |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V   |
| Napięcie wyjściowe  | 4,75 - 5,25 V |

**Warunki użytkowania**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | 5 - 35 °C |
|-------------------------|-----------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

**Moc**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Moc wyjściowa                        | 12 W   |
| Zużycie energii w trybie oczekiwania | 0,05 W |

**Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Aluminium                |
| Kod RAL                 | 9006                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

**Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Głębokość                    | 45 mm |
| Liczba jednostek             | 1     |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |

**Rodzaj połączenia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtyczki |
|------------------|----------------|

**Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

**Łączność**

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ połączenia         | Połączenie wtykowe                               |
| Rodzaj montażu         | Mocowanie śrubowe<br>Mocowanie za pomocą pazurów |
| Typ złącza/wtyczki USB | AA                                               |

**Sprzęt**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK02 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nadruk         | Bez nadruku                                                              |
| Bezpiecznik    | Zabezpieczenie przed zwarcim i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny) |
| Oslona         | Oslona centralna                                                         |
| Złącza         | Z 2 gniazdami USB typu A                                                 |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                                    |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |