



KYB10NH

Borne de passage-neutre, 10mm<sup>2</sup>, 1000V/57A, connection sans vis

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	57 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Hauteur	47,50 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	10 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Matières**

Couleur	Bleu
Matière	Polyamide (PA)

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui