



11963522

#### Tekniska egenskaper

##### Anslutning

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Högtalaruttag               |
| Ledararea                 | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |

##### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Vit        |
| RAL-kod      | 9010       |
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

##### Dimensioner

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Höjd                          | 70 mm |
| Bredd                         | 70 mm |
| Djup                          | 51 mm |
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 35 mm |

##### Anslutning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

##### Utrustning

|               |     |
|---------------|-----|
| Avskärmad     | Nej |
| Med dammskydd | Ja  |

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

##### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -15 - 30 °C |
|------------------|-------------|

##### Text

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Uttagsmoduler             | Med rakt uttag |
| Märkning                  | Med märkfält   |
| Montageplatta/montagering | Med stödplatta |

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |