



75141865



IP20

**Touch Sensor R.1 x1, vidro preto**

**Características técnicas**

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

**Funções**

Com controlador de temperatura ambiente Sim

**Potência**

Consumo de corrente 12,50 mA

**Dimensões**

Profundidade da montagem 12,90 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 16 mm

Altura 152 mm

Largura 81 mm

Profundidade 23 mm

**Equipamento**

Número de pontos de comando 2

**Controlos e indicadores**

Com sinalizadores LED Sim

**Materiais**

Cor Preto

Código RAL 9005

Material Vidro

Acabamento Brilhante

**Ecrã**

Com display Sim

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Texto**

Função Para funções de interruptor, botão de pressão, reóstato e estores  
Função de bloqueio da superfície do sensor, p. ex., para a limpeza da superfície do vidro

Modo de instalação Para montagem vertical

Temperatura Ligação adicional para sensor de temperatura externo  
Sensor de temperatura integrado para operação como unidade de extensão do controlador  
Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim