



75141865



IP20

**Touch Sensor R.1 x1, vidro preto**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

**Funções**

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
---	-----

**Potência**

Consumo de corrente	12,50 mA
---------------------	----------

**Dimensões**

Profundidade da montagem	12,90 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	16 mm
Altura	152 mm
Largura	81 mm
Profundidade	23 mm

**Equipamento**

Número de pontos de comando	2
-----------------------------	---

**Comandos e sinalizadores**

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

**Materiais**

Cor	Preto
Código RAL	9005
Material	Vidro
Acabamento	Brilhante

**Ecrã**

Com display	Sim
-------------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Textos**

Função	Funções para interruptor, botão de pressão, reóstato ou comando de estores Função de bloqueio da superfície do sensor, p. ex., para a limpeza da superfície do vidro
--------	---

Modo de instalação	Para montagem vertical
--------------------	------------------------

Temperatura	Ligaçao adicional para sensor de temperatura externo Sensor de temperatura integrado para operação como unidade de extensão do controlador Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo
-------------	---

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----