



75141865



IP20

**Touch senzor, komfor, staklo, 1-struki, sa BCU , R.1, KNX, crna**

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Funkcije**

Sa regulatorom sobne temperature Da

**Snaga**

Trenutna potrošnja 12,50 mA

**Dimenzije**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Ugrađena dubina                   | 12,90 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 16 mm    |
| Visina                            | 152 mm   |
| Širina                            | 81 mm    |
| Dubina                            | 23 mm    |

**Oprema**

Broj aktorskih tačaka 2

**Kontrole i indikatori**

S LED indikacijom Da

**Materijali**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Boja            | Crna   |
| RAL kod         | 9005   |
| Materijal       | Staklo |
| Obrada površine | Sjajno |

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Ekran**

Sa ekranom Da

**Tekst**

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina  
Funkcija blokiranja površine senzora, npr. za čišćenje staklene površine

Način instalacije Za vertikalnu montažu

Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature  
Integrirani senzor temperature za rad kao produžna jedinica kontrolera  
Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili vanjskog komunikacijskog objekta

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |