



75141865



IP20

Скляний сенсор 1-канал., "Комфорт", чорний, TS Sensor R.1

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Функції

З регулятором кімнатної температури Так

Потужність

Поточне споживання 12,50 mA

Розміри

Вбудована глибина	12,90 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	16 mm
Висота	152 mm
Ширина	81 mm
Глибина	23 mm

Обладнання

Кількість точок керування 2

Елементи керування та індикатори

З LED індикацією Так

Матеріали

Colour	Чорний
Код RAL	9005
Матеріал	Скло
Обробка поверхні	Глянцевий

Екран

З дисплеєм Так

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Тексти

Функція	Для вимикачів, кнопок, димерів і затворів Функція блокування поверхні датчика, наприклад, для очищення скляної поверхні
Режим встановлення	Для вертикального монтажу
Температура	додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури Вбудований датчик температури для роботи в якості модуля розширення контролера вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так