



75141860



IP20

## B. TOUCH SENSOR R.1 ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναι

#### Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος 12,50 mA

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 12,90 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 16 mm

Ύψος 152 mm

Πλάτος 81 mm

Βάθος 23 mm

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 2

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Υλικό Γυαλί

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

#### Οθόνη

Με οθόνη Ναι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Κείμενο

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών λειτουργία κλειδώματος για την επιφάνεια του αισθητήρα, π.χ. για τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας

Τρόπος εγκατάστασης Για κάθετη τοποθέτηση

Θερμοκρασία Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για λειτουργία ως μονάδα επέκτασης ανιχνευτή Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι