



75141860



IP20

Скляний сенсор 1-канал., "Комфорт", пол.білизна, TS Sensor R.1

Технічні характеристики

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Потужність

Поточне споживання	12,50 mA
--------------------	----------

Розміри

Вбудована глибина	12,90 mm
-------------------	----------

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	16 mm
---	-------

Висота	152 mm
--------	--------

Ширина	81 mm
--------	-------

Глибина	23 mm
---------	-------

Обладнання

Кількість точок керування	2
---------------------------	---

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----