



HTC320H

## Komunikační modul Modbus RTU s 2 vstupy/2 výstupy

### Technické vlastnosti

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 70 °C
Skladovací/přepravní teplota	-35 - 70 °C

#### Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

#### Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

#### Napětí

Typ napájecího napětí	DC
Provozní napětí	24 - 24 V

#### Připojení

Průřez digitálního výstupu	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Průřez digitálního vstupu	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>

#### Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

#### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
----------------	-----