




75141835



IP20

Sensore touch singol comfort con accoppiator bus KNX Berker TS Sensor vetro nero**Caratteristiche tecniche****Installazione, montaggio**

Montaggio su

Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti

Sì

Potenza

Corrente assorbita

12,50 mA

Serie

Profondità di installazione

24,20 mm

Profondità delle scatole da incasso

27 mm

Altezza

160 mm

Larghezza

86 mm

Profondità

37,70 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento

2

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED

Sì

Materiali

Colore

Nero

Codice RAL

9005

Materiale

Vetro

finitura superficiale

Lucido

Acessori

Con campo per l'etichetta

No

Schermo

Con display

No

Testo

Funzione

Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane
Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della
superficie del vetro

Tipo di montaggio

Per installazione verticale

Temperatura

Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna
Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione
Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od
oggetto di comunicazione esterno**Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free

Sì

Conformità ROHS

Sì