




75141835



IP20

Senzor skleněný, 1-násobný komfortní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, černá

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Funkce

S prostorovým termostatem	Ano
---------------------------	-----

Výkon

Příkon	12,50 mA
--------	----------

Rozměry

Vestavěná hloubka	24,20 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	27 mm
Výška	160 mm
Šířka	86 mm
Hloubka	37,70 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů	2
-----------------------	---

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Materiál	Sklo
Povrchová úprava	Lesklý

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Obrazovka

S displejem	Ne
-------------	----

Texty

Funkce	Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla
Způsob montáže	Pro svislou montáž
Teplota	Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano