



75141855



IP20

**Sensore touch singolo comfort KNX - Serie R.3 vetro nero**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Funzioni**

Con termostato per ambienti Sì

**Potenza**

Corrente assorbita 12,50 mA

**Serie**

Profondità di installazione 12,90 mm  
 Profondità delle scatole da incasso 16 mm  
 Altezza 152 mm  
 Larghezza 81 mm  
 Profondità 23 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento 2

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED Sì

**Materiali**

Colore Nero  
 Codice RAL 9005  
 Materiale Vetro  
 finitura superficiale Lucido

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Schermo**

Con display No

**Testo**

Funzione Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane  
Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della  
superficie del vetro

Tipo di montaggio Per installazione verticale

Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna  
Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione  
Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od  
oggetto di comunicazione esterno

**Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free Sì  
 Conformità ROHS Sì