




75141850



IP20

Dotykový sensor 1-násobný komfort R.3 sklo, bílá

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Funkce

S prostorovým termostatem	Ano
---------------------------	-----

Výkon

Příkon	12,50 mA
--------	----------

Rozměry

Vestavěná hloubka	12,90 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	16 mm
Výška	152 mm
Šířka	81 mm
Hloubka	23 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů	2
-----------------------	---

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Materiál	Sklo
Povrchová úprava	Lesklý

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Obrazovka

S displejem	Ne
-------------	----

Texty

Funkce	Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla
Způsob montáže	Pro svislou montáž
Teplota	Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano