



75141850



IP20

Скляний сенсор 1-канал., "Комфорт", пол.білизна, TS Sensor R.3

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Функції

З регулятором кімнатної температури Так

Потужність

Поточне споживання 12,50 mA

Розміри

Вбудована глибина 12,90 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 16 mm

Висота 152 mm

Ширина 81 mm

Глибина 23 mm

Обладнання

Кількість точок керування 2

Елементи керування та індикатори

З LED індикацією Так

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Матеріал Скло

Обробка поверхні Глянцевий

Екран

З дисплеєм Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Тексти

Функція Для вимикачів, кнопок, димерів і затворів
Функція блокування поверхні датчика, наприклад, для
очищення скляної поверхні

Режим встановлення Для вертикального монтажу

Температура додаткове з'єднання для зовнішнього датчика
температури
Вбудований датчик температури для роботи в якості
модуля розширення контролера
Вимірювання температури за допомогою внутрішнього
датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так