



14091909



Centrumbricka 2 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	UAE/IAE (ISDN)
Antal anslutningar	2

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	16,60 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtåligghet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med 45° snedställt uttag

Lämplig för

S.x/B.x	
---------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja