



SVN321

**Taster 16A, 1NC 230 V AC, 1M**

**Tehničke karakteristike**

**Oprema**

Broj INV kontakata	0
Broj NC kontakata	1
Broj NO kontakata	0
Sa signalnom lampom	Ne

**Električna struja**

Trenutačna kontaktna struja	16 A
Nazivna struja	16 A

**Kapacitet**

Broj modula	1
-------------	---

**Dimenzije**

Visina	83 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	66 mm

**Napon**

Nazivni izolacijski napon $U_i$	250 V
Nazivni radni napon $U_e$	230 - 230 V

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

**Ilustracije / crteži**

