



SVN322

Bouton poussoir 10 accrochage

Caractéristiques techniques

Équipement

| | |
|--------------------------------|----|
| Nombre de contacts inverseurs | 0 |
| Nombre de contacts à ouverture | 1 |
| Nombre de contacts à fermeture | 0 |
| Avec lampe de signalisation | No |

Courant électrique

| | |
|------------------------------|------|
| Courant de contact momentané | 16 A |
| Courant assigné nominal | 16 A |

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

Dimensions

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 83 mm |
| Largeur | 17,50 mm |
| Profondeur | 66 mm |

Tension

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Tension nominale d'isolement U_i | 250 V |
| Tension assignée d'emploi U_e | 230 - 230 V |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

