



FR14E1

Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x1050x275 + 100mm podstavec

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	1800 mm
Šířka	1050 mm
Hloubka	275 mm
Tloušťka bočnice	1,50 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	Bez zámku
Mechanická odolnost IK	IK10

Vybavení

Počet polí v šířce	4
Počet otvorů v desce příruby	8

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na podlahu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	11
-----------------------	----

Materiál

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	2
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud

Jmenovitý proud	800 A
-----------------	-------

Napětí

Jmenovité napětí	690 - 690 V
------------------	-------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----