



30753502

Вимикач 2-клавішний IP55, білий, 10AX/250B W.1

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
--------------------	------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Матеріали

Colour	Полярна білізна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Ідентифікація

Схема монтажу	Базовий елемент із повним корпусом
---------------	------------------------------------

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	2
------------------	---

Розміри

Розміри	76 x 76 mm
Вбудована глибина	0 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

Електричний струм

Номінальний струм	10 A
-------------------	------

Тексти

Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так