



28841404

Radio Touch, 230 V AC, 50/60 Hz, Stereo FM radio s RDS, Berker S.1/B.x, stříbrná

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
Frekvence rádiového příjmu	87,5 - 108,0 MHz

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Hliník
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	70,80 mm
Šířka	70,80 mm
Hloubka	46,50 mm
Vestavěná hloubka	33 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Připojení

Průřez reproduktoru	1,50 - 1,50 mm ²
Průřez vodiče	2,50 - 2,50 mm ²

Funkce

Integrované hodiny DCF	Ano
------------------------	-----

Vybavení

Provedení ovládacího panelu	Digitální
-----------------------------	-----------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Spojka	S přípojkami pro 2 reproduktory
Způsob montáže	Šroubové upevnění pomocí nosné desky Jednoduchá a kombinovaná montáž
Funkce	Budík s funkcí opakovaného buzení Časovač spánku Odpočítávání Ovládání hlasitosti
Vstup rozšiřující jednotky	Vstup pro samostatné zapnutí a vypnutí