



HBT160F

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ P250 4P 160A 300mA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	160 A
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής I_{dn}	300 mA

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Ασφάλεια

Τύπος διαφορικής προστασίας	A
-----------------------------	---

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	500 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	6000 V

Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	35 - 185 mm ²
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	35 - 150 mm ²

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Nαι
-----------------	-----