



FWB72GS

**FW sup. IP44 PT a.1100 l.550, 168M**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	14
Número de filas	14
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

**Capacidade**

Número de módulos	168
-------------------	-----

**Funções**

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

**Dimensões**

Altura	1100 mm
Largura	550 mm
Profundidade	165 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1

**Dimensões**

Número de unidades de largura	24
-------------------------------	----

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura	Fecho
A porta/tampa é transparente	Sim

**Ligações**

Número de entradas de condutores	8
----------------------------------	---

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem à superfície
------------------	-----------------------

**Materiais**

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP44

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----