



FWB72GS

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 7Χ24Μ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Όχι |
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη τοποθέτηση |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 125 A |
|------------------|-------|

Εξοπλισμός

| | |
|---|----------|
| Αριθμός ραγών | 14 |
| Αριθμός σειρών | 14 |
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά | 2 Όχι |
| Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου | Ναι |

Χωρητικότητα

| | |
|-------------------|-----|
| Αριθμός στοιχείων | 168 |
|-------------------|-----|

Λειτουργίες

| | |
|--------------------|-----|
| Με εισόδους αγωγών | Ναι |
|--------------------|-----|

Διαστάσεις

| | |
|--------|---------|
| Ύψος | 1100 mm |
| Πλάτος | 550 mm |
| Βάθος | 165 mm |

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|-------------------------|---|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1 |
| Αριθμός κλειδαριών | 1 |

Διαστάσεις

| | |
|-------------------------|----|
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 24 |
|-------------------------|----|

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|------------------|--------|
| Τύπος λαβής | Σύρτης |
| Με διάφανη πόρτα | Ναι |

Σύνδεση

| | |
|--------------------------------------|---|
| Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων | 8 |
|--------------------------------------|---|

Συνδεσιμότητα

| | |
|-----------------|---------------------|
| Τρόπος στήριξης | Επίτοιχη τοποθέτηση |
|-----------------|---------------------|

Υλικά

| | |
|-------------|-----------|
| Υλικό | Μεταλλικό |
| Κωδικός RAL | 9010 |
| Χρώμα | Λευκό |

Εξοπλισμός

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης | Ναι |
| Έχει πλάκα τοποθέτησης | Όχι |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Κλάση προστασίας | Κατηγορία μόνωσης II |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP44 |

Βιωσιμότητα

| | |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|