



VB318PB

Ormar, vega, NŽ, 3 reda, 54M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na Montaža u zid/PŽ

Električna struja

Nazivna struja 125 A

Oprema

Broj šina 3

Broj redova 3

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Kapacitet

Broj modula 54

Dimenzije

Visina 625 mm

Širina 400 mm

Dubina 146 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Broj brava 1

Dimenzije

Broj jedinica širine 18

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

Materijali

Materijal Polistiren (PS)

RAL kod 9010

Boja Bijelo

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Vrsta zaključavanja Uklopna brava
Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom 650 °C