



VB318PB

Ormar, vega, NŽ, 3 reda, 54M, IP40, Mesing kleme, N+PE, bijela vrata

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
---------------	--------------

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj šina	3
Broj redova	3
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	54
-------------	----

Dimenzije

Visina	625 mm
Širina	400 mm
Dubina	146 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	1

Dimenzije

Broj jedinica širine	18
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Materijali

Materijal	Polistiren (PS)
RAL kod	9010
Boja	Bijelo

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da