



VB318PB

Щит з/у, білі двері, 54М, VEGA

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	3
-----------------	---

Кількість рядів щита	3
----------------------	---

Ємність

Кількість модулів	54
-------------------	----

Розміри

Висота	625 mm
--------	--------

Ширина	400 mm
--------	--------

Глибина	146 mm
---------	--------

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Кількість замків	1
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP40
-----------------------------------	------

Випробування розжареним дротом	650 °C
--------------------------------	--------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----