



VB318PE

Caja de superficie vega serie VB, 3 filasx18M, con puerta opaca blanca, RAL 9010

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de carriles	3
Número de filas	3
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	54
-------------------	----

Dimensiones

Altura	625 mm
Anchura	400 mm
Profundidad	146 mm

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	1

Dimensiones

Número de unidades de ancho	18
-----------------------------	----

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Materiales

Material	Poliestireno (PS)
Código RAL	9010
Colour	Blanco

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40
Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----