



VB318PE

vega sup. 125A porta opaca 3 filas 54M

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	3
Número de filas	3
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

Capacidade

Número de módulos	54
-------------------	----

Dimensões

Altura	625 mm
Largura	400 mm
Profundidade	146 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1

Dimensões

Número de unidades de largura	18
-------------------------------	----

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Materiais

Material	Poliestireno (PS)
Código RAL	9010
Cor	Creme

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impacto IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40
Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----