



VB318MP

**vega Rozdzielnica natynkowa teletechniczna 3R IP40, drzwi białe**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

**Sprzęt**

Liczba szyn	1
Liczba rzędów	3
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

**Pojemność**

Liczba modułów	54
----------------	----

**Wymiary**

Wysokość	625 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	146 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1

**Wymiary**

Liczba jednostek szerokości	18
-----------------------------	----

**Pokrywa, drzwi**

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

**Materiały**

Materiał	Polistyren (PS)
Kod RAL	9010
Kolor	Biały

**Sprzęt**

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Tak

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
Badanie rozżarzoną drutem	650 °C

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak