



VB318MP

### Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 3-ряди, VEGA

#### Технічні характеристики

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

##### Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

##### Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	3
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

##### Ємність

Кількість модулів	54
-------------------	----

##### Розміри

Висота	625 mm
Ширина	400 mm
Глибина	146 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	1

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

##### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

##### Матеріали

Матеріал	Полістирол (PS)
Код RAL	9010
Colour	Білий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Так

##### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

##### Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так