

Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x1300x205

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	1550 mm
Šířka	1300 mm
Hloubka	205 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení
Mechanická odolnost IK	IK09

Vybavení

Počet polí v šířce	5
Počet otvorů v desce příruby	10

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na stěnu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	10
-----------------------	----

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	2
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud

Jmenovitý proud	400 A
-----------------	-------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----