



LFS300453VERZ

**LFS, buitenhoek voor goot 30x45 mm, verzinkt**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 30 mm |
| Breedte | 45 mm |

**Toebehoren**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Toebehoren | Bodemprofiel<br>Deksel |
|------------|------------------------|

**Instellingen**

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

**Materiaal**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Materiaal               | Staal    |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |
| Kleur                   | Zink     |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK08 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |

**Normen**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Ja |
|------------------------------------------------|----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Samenstelling**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

**Geschikt voor**

|           |  |
|-----------|--|
| LFS 30x45 |  |
|-----------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

