



FR14S2

Univ. IP55 a.1700+200 l.1050 p.275

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura	1900 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	275 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

#### Equipamento

Número de secções	4
Número de aberturas da placa de flange	8

#### Instalação / montagem

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

#### Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

#### Equipamento

Número de filas	11
-----------------	----

#### Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

#### Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

#### Tensão

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----