Tehnički list proizvoda
VB318TB

VB318TB

Ormar, vega, NŽ, 3 reda, 54M, IP40, Mesing kleme, N+PE, prozirna vrata

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža	
Montiranje na	Nadgradna/NŽ
Električna struja	
Nazivna struja	125 A
Oprema	
Broj šina	3
Broj redova	3
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da
Kapacitet	
Broj modula	54
Dimenzije	
Visina	625 mm
Širina	400 mm
Dubina	146 mm
Poklopac, vrata	
Broj vrata ormara	1
Broj brava	1
Dimenzije	
Broj jedinica širine	18
Poklopac, vrata	
Vrata/poklopac je proziran	Da
Materijali	
Materijal	Polistiren (PS)
RAL kod	9010
Boja	Bijelo
Oprema	
Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne
Sigurnost	
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C
Održivost	
REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da