




VB318TB

Щит з/у, прозорі двері, 54М, VEGA

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	3
Кількість рядів щита	3

Ємність

Кількість модулів	54
-------------------	----

Розміри

Висота	625 mm
Ширина	400 mm
Глибина	146 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	1

Розміри

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP40
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes