



VB318TB

### Щит з/у, прозорі двері, 54М, VEGA

#### Технічні характеристики

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

##### Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

##### Обладнання

Кількість рейок	3
Кількість рядів щита	3
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

##### Емність

Кількість модулів	54
-------------------	----

##### Розміри

Висота	625 mm
Ширина	400 mm
Глибина	146 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	1

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

##### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Так
-------------------------	-----

##### Матеріали

Матеріал	Полістирол (PS)
Код RAL	9010
Colour	Білий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

##### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP40
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так