



VB318TE

Caja de superficie vega serie VB, 3 filasx18M, con puerta transparente

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de carriles	3
--------------------	---

Número de filas	3
-----------------	---

Con cierre	No
------------	----

Tiene bloque de terminales neutro	No
-----------------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	54
-------------------	----

Dimensiones

Altura	625 mm
--------	--------

Anchura	400 mm
---------	--------

Profundidad	146 mm
-------------	--------

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
------------------------------	---

Número de bloques	1
-------------------	---

Dimensions

Número de unidades de ancho	18
-----------------------------	----

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	Sí
------------------------------------	----

Materiales

Material	Poliestireno (PS)
----------	-------------------

Código RAL	9010
------------	------

Colour	Blanco
--------	--------

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
---	----

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
---------------------	-------------------------

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

Índice de protección IP	IP40
-------------------------	------

Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
-------------------	---------------------------------

Ensayo del hilo incandescente	650 °C
-------------------------------	--------

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----