



1096208900

Enj bt rot int 3 p pos 0 R.1/R.3 b p,

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	58 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	26 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

Textes

Impression	Symbole « interrupteur 3 niveaux »
Mode d'installation	Pour fixation par vis

Adapté à

Berker R.x	
------------	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui